

**Garant****DC. T 11T302, Clase: HB7010-1**

## Datos de pedido

Número de pedido	260356 HB7010-1
GTIN	4045197780539
Clase de artículo	21G

## Descripción

DCMT 11T302 HB7010-1 Clase: HB7010-1  
Rompevirutas: SS  
Tolerancia: M  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Avance  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 150 - 500 m/min

## Descripción técnica

Condición de corte	continuo
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Clase	HB7010-1
Radio angular	0,2 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	150 - 500 m/min
Avance $f$	0,05 - 0,2 mm/rev,

Aplicación principal	P
Rompevirutas	SS
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T302
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado