

Garant**DC. T 070202, Clase: HB7010-1**

Datos de pedido

Número de pedido	260449 HB7010-1
GTIN	4045197780560
Clase de artículo	21G

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Rompevirutas	SM
Condición de corte	continuo
Clase	HB7010-1
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 440 m/min
Aplicación principal	P
Radio angular	0,2 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DCMT 070202

Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado