

Garant
DC. T 070204, Clase: HB7010-1


Datos de pedido

Número de pedido	260452 HB7010-1
GTIN	4045197780577
Clase de artículo	21G

Descripción

DC. T 070204 HB7010-1 Clase: HB7010-1
 Rompevirutas: SM
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mm
 Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 440 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	SM
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Condición de corte	continuo
Radio angular	0,4 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 440 m/min
Clase	HB7010-1
Aplicación principal	P

Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DCMT 070204
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado