

Garant**DC. T 11T302, Clase: HB7010-1**

Datos de pedido

Número de pedido	260458 HB7010-1
GTIN	4045197780584
Clase de artículo	21G

Descripción

DC. T 11T302 HB7010-1 Clase: HB7010-1

Rompevirutas: SM

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mmAvance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 440 m/min

Descripción técnica

Clase	HB7010-1
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Radio angular	0,2 mm
Rompevirutas	SM
Aplicación principal	P
Condición de corte	continuo
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 440 m/min
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T302
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado