

Garant
DC. T 11T304, Clase: HB7010-1


Datos de pedido

Número de pedido	260462 HB7010-1
GTIN	4045197780591
Clase de artículo	21G

Descripción

DC. T 11T304 HB7010-1 Clase: HB7010-1
 Rompevirutas: SM
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mm
 Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 440 m/min

Descripción técnica

Condición de corte	continuo
Aplicación principal	P
Radio angular	0,4 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 440 m/min
Clase	HB7010-1
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Rompevirutas	SM

Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T304
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado