

**Garant****SCMT 09T304, Clase: HB7010-1**

## Datos de pedido

Número de pedido	260742 HB7010-1
GTIN	4045197780614
Clase de artículo	21G

## Descripción técnica

Aplicación principal	P
Rompevirutas	SS
Radio angular	0,4 mm
Avance f	0,05 - 0,2 mm/rev,
Clase	HB7010-1
Condición de corte	continuo
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	150 - 500 m/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	SCMT 09T304

Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado