

Garant
SC. T 09T304, Clase: HB7010-1


Datos de pedido

Número de pedido	260762 HB7010-1
GTIN	4045197780638
Clase de artículo	21G

Descripción

SC. T 09T304 HB7010-1 Radio angular: 0,4 mm

Clase: HB7010-1

Rompevirutas: SM

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,

Descripción técnica

Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Aplicación principal	P
Condición de corte	continuo
Clase	HB7010-1
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 440 m/min
Rompevirutas	SM

Radio angular	0,4 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	SCMT 09T304
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado