

Garant
TCMT 110204, Clase: HB7010-1


Datos de pedido

Número de pedido	260952 HB7010-1
GTIN	4045197780683
Clase de artículo	21G

Descripción

TCMT 110204 HB7010-1 Clase: HB7010-1

Rompevirutas: SS

Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avance f : 0,05 - 0,2 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 150 - 500 m/min

Descripción técnica

Clase	HB7010-1
Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 500 m/min
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Condición de corte	continuo
Avance f	0,05 - 0,2 mm/rev,
Aplicación principal	P
Rompevirutas	SS
Radio angular	0,4 mm

Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	TCMT 110204
Número de cambios/cortes	3
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado