

**Garant**
**TC. T 110202, Clase: HB7010-1**


### Datos de pedido

Número de pedido	260980 HB7010-1
GTIN	4045197780706
Clase de artículo	21G

### Descripción

TC. T 110202 HB7010-1 Clase: HB7010-1

Rompevirutas: SM

Tolerancia: M

 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

 Avance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rev,

 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 120 - 440 m/min

### Descripción técnica

Rompevirutas	SM
Aplicación principal	P
Condición de corte	continuo
Avance $f$	0,1 - 0,3 mm/rev,
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	120 - 440 m/min
Clase	HB7010-1
Radio angular	0,2 mm

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	TCMT 110202
Número de cambios/cortes	3
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado