

Garant**TC. T 110204, Clase: HB7010-1**

Datos de pedido

Número de pedido	260982 HB7010-1
GTIN	4045197780713
Clase de artículo	21G

Descripción

TC. T 110204 HB7010-1 Clase: HB7010-1

Rompevirutas: SM

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mmAvance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 440 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	SM
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Radio angular	0,4 mm
Clase	HB7010-1
Condición de corte	continuo
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 440 m/min
Aplicación principal	P

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	TCMT 110204
Número de cambios/cortes	3
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado