

Garant
VBMT 160402, Clase: HB7010-1


Datos de pedido

Número de pedido	261150 HB7010-1
GTIN	4045197780768
Clase de artículo	21G

Descripción

VBMT 160402 HB7010-1 Clase: HB7010-1
 Rompevirutas: SS
 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Avance f : 0,05 - 0,2 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 150 - 500 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	SS
Avance f	0,05 - 0,2 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 500 m/min
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Aplicación principal	P
Condición de corte	continuo
Radio angular	0,2 mm

Clase	HB7010-1
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	VBMT 160402
Número de cambios/cortes	2
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado