

Garant
VC. T 160404, Clase: HB7010-1


Datos de pedido

Número de pedido	261372 HB7010-1
GTIN	4045197780843
Clase de artículo	21G

Descripción

VC. T 160404 HB7010-1 Clase: HB7010-1

Rompevirutas: SS

Tolerancia: M

 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm

 Avance f : 0,05 - 0,2 mm/rev,

 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 150 - 500 m/min

Descripción técnica

Clase	HB7010-1
Avance f	0,05 - 0,2 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Aplicación principal	P
Rompevirutas	SS
Radio angular	0,4 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 500 m/min

Condición de corte	continuo
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	VCMT 160404
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado