

**uvex****Zapato abotinado negro/naranja uvex 2, S3, Número de zapato UE: 38**

## Datos de pedido

Número de pedido	092135 38
GTIN	4031101609508
Clase de artículo	04V

## Descripción

### Ejecución:

Zapato de seguridad ligero y flexible. Apropiado para alérgicos al cromo. Amplitud 11.

- **Material del forro Distance Mesh.**
- **Cubierta para los dedos de los pies 100 % exenta de metal uvex xenova®.**
- **Suela de PU de dos capas con insertos de TPU, con propiedades de amortiguación excepcionales.**
- **Recubierta de PU como protección del material exterior para duraciones notablemente superiores.**
- **Construcción de la caña prácticamente sin costuras para evitar puntos de presión.**
- **Aislamiento contra descarga electrostática ESD.**

Zapato de seguridad de cuero liso hidrófobo y cordones elásticos con cierre rápido. Con plantilla no metálica que amortigua las pisadas.

### Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

propiedad electrostática: EGB/ESD

Clase de protección: S3

Material cubierta protectora dedos del pie: Composite

Seguridad antiperforación: Textil

Norma: Suministro de insertos con homologación de tipo según DGUV regla 191

## Descripción técnica

Color	negro / naranja
Clase de protección	S3
Norma	Suministro de insertos con homologación de tipo según DGUV regla 191
Material de cubierta	Cuero vacuno
Material forro interior	Distance Mesh
Material cubierta protectora dedos del pie	Composite
Seguridad antiperforación	Textil
contra el paso de agua y la absorción de agua	sí
Número de zapato UE	38
Serie	uvex 2
Sexo	Caballero
propiedad electrostática	EGB/ESD
Tipo de producto	Zapato abotinado de seguridad