

Garant**Soporte para tronzar, izquierda, Ancho de tronzado / ancho de mango w:
10/2mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273751 10/2
GTIN	4045197780904
Clase de artículo	21W

Descripción**Ejecución:**

Fabricados de acero de herramientas altamente resistentes ($>1300 \text{ N/mm}^2$). En combinación con la sujeción convexa de la plaquita se consigue la máxima resistencia frente a las fuerzas de corte axiales y radiales, aumentando considerablemente la calidad de la superficie y la productividad.

Descripción técnica

Anchura de función L_4	10 mm
Ancho de tronzado w	2 mm
Profundidad de escotadura $t_{\text{máx.}}$	6 mm
Longitud de la cabeza L_1	26 mm
Tornillo	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Longitud total L	120 mm
Anchura del mango b	10 mm
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	sí
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil
Torx® TX15

674248 TX15

Tornillo ajuste Tipo 4

279815 4

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para
puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500