

**JEPSON** POWER**Hoja de sierra circular de MD Drytec® Ø 355 × 25,4 mm, Cantidad de dientes: 90****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 078237 90     |
| GTIN              | 4260052460146 |
| Clase de artículo | 07E           |

**Descripción****Ejecución:**

Hoja de sierra circular equipada con metal duro para cortes precisos.

- **Seguridad laboral: De pared fina, de pocas vibraciones, ruido reducido.**
- **Duración muy prolongada.**
- **Altas calidades de corte.**
- **Posibilidad de 5 reafilados.**
- **De uso universal para acero, plásticos y metales no férricos (no n.º 078236).**

**Nota:**

Otras hojas de sierra especiales, p. ej., para aluminio, INOX disponibles a petición.

**Descripción técnica**

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Cantidad de dientes optimizada para | Grosor del material hasta 2,5 mm |
| Cantidad de dientes                 | 90                               |
| Anchura de corte B                  | 2,2 mm                           |
| adecuado para                       | 078231 tam. 9435                 |

adecuado para material

para material de paredes extrafinas

Tipo de producto

Hoja de sierra circular