



Husillo de marcha rápida tipo 625 compacto, SK 40, Número de revoluciones: 50000min-1



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 358805 50000 |
| GTIN | 2050001870605 |
| Clase de artículo | 33I |

Descripción

Ejecución:

Husillo de marcha rápida accionado con aire, dependiendo del modelo, elevado número de revoluciones constante, también bajo carga, de 25 000 – 65 000 rpm. Potencia hasta 1 kW.

Ventaja:

- **Elevada velocidad de mecanizado en herramientas pequeñas.**
- **Cuidadoso con las máquinas - El número de revoluciones es generado por el husillo de marcha rápida - el husillo de la máquina se mantiene.**
- **Uso continuado gracias a refrigeración por aire integrada. Sin tiempos de inactividad.**
- **Mayor durabilidad de las herramientas.**
- **Muy buena calidad de la superficie de las herramientas - se requiere menos trabajo de acabado.**

Aplicación:

Aumento de las velocidades de corte y de avance gracias a los husillos de marcha rápida. Uso, sobre todo, en herramientas con diámetro pequeño (6 mm).

Suministro:

Husillo de marcha rápida, pinza portapieza, portapinzas de sujeción, llave, tapón obturador, filtro de aire, manguera de conexión.

Partes opcionales:

Pieza para cambio de herramienta para cambio de herramienta automático. Necesario solo alimentación de aire **externa** - a petición.

Nota:

Utilice aire comprimido seco y limpio, aprox. 6,2 bar.

Otros husillos a petición: todos los modelos de mangos habituales, diferentes clases de rendimiento y de números de revoluciones.

Descripción técnica

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Longitud total L | 22 mm |
| Número de revoluciones | 50000 min ⁻¹ |
| Ø exterior D | 57,15 mm |
| Longitud de voladizo A | 163 mm |
| Tipo | 625 |
| Estrategia de arranque de virutas | HSC |
| Adaptador | SK 40 |
| Norma asiento | JIS B6339 |
| Norma asiento | DIN 69871 |
| Norma asiento | DIN 69893 |
| Tipo de producto | Husillo de marcha rápida |