

ELTEN**Zapato abotinado negro/rojo SENEX PRO ESD, S3, Número de zapato UE: 47**

Datos de pedido

Número de pedido	092246 47
GTIN	4030839255032
Clase de artículo	09P

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad de la serie TRAINERS.

- **Forro de tejido transpirable.**
- **Suela interpuesta de superficie completa ESD PRO black.**
- **Suela TPU/PU TRAINERS, antideslizante.**
- **Recubierta de TPU para proteger el material superior.**
- **Dotación exenta de metal y de piel.**
- **Reflectores de seguridad.**
- **Dotación ESD.**

Zapatos de seguridad de material Cordura® resistente a fricción, **repelente de la suciedad y del agua.**

- **Especialmente fácil de cuidar y de secado rápido.**
- **Exento de metal y de cuero.**
- **El peso reducido proporciona una excelente comodidad de uso.**
- **Material exterior de microfibra hidrófoba Fashmo™ y material textil hidrófobo CORDURA®. Repelente del agua y la suciedad, resistente al rasgado y a la fricción, transpirable.**
- **Lengüeta cerrada, acolchada.**

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Nota:

Desde el almacén en las tallas UE 39 – 46, bajo pedido en las tallas UE 38 – 47.

propiedad electrostática: EGB/ESD
 Clase de protección: S3
 Material cubierta protectora dedos del pie: Composite
 Seguridad antiperforación: Textil
 Norma: Plantilla homologada según DGUV regla 191

Descripción técnica

Seguridad antiperforación	Textil
Norma	Plantilla homologada según DGUV regla 191
con material reflector (buena visibilidad)	sí
Dotación exenta de metal y de piel	sí
Color	negro/rojo
Clase de protección	S3
Material cubierta protectora dedos del pie	Composite
Material de cubierta	Cordura®
Apropiada para suelas ortopédicas	sí
Número de zapato UE	47
Material suela	TPU/PU
Serie	SENEX
Sexo	Caballero
propiedad electrostática	EGB/ESD
Tipo de producto	Zapato abotinado de seguridad