

ELTEN**Bota con cordones negro/rojo SANDER PRO ESD, S3, Número de zapato UE: 40**

Datos de pedido

Número de pedido	092248 40
GTIN	4030839255070
Clase de artículo	09P

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad de la serie TRAINERS.

- **Forro de tejido transpirable.**
- **Suela interpuesta de superficie completa ESD PRO black.**
- **Suela TPU/PU TRAINERS, antideslizante.**
- **Recubierta de TPU para proteger el material superior.**
- **Dotación exenta de metal y de piel.**
- **Reflectores de seguridad.**
- **Dotación ESD.**
- **Material exterior de microfibra hidrófoba Fashmo™ y material textil hidrófobo CORDURA®. Repelente del agua y la suciedad, resistente al rasgado y a la fricción, transpirable.**
- **Lengüeta cerrada, acolchada.**

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Nota:

Desde el almacén en las tallas UE 39 – 46, bajo pedido en las tallas UE 38 – 47.

propiedad electrostática: EGB/ESD

Clase de protección: S3

Material cubierta protectora dedos del pie: Composite

Seguridad antiperforación: Textil
Norma: Plantilla homologada según DGUV regla 191

Descripción técnica

con material reflector (buena visibilidad)	sí
Material cubierta protectora dedos del pie	Composite
Norma	Plantilla homologada según DGUV regla 191
Clase de protección	S3
Color	negro/rojo
Seguridad antiperforación	Textil
Número de zapato UE	40
Material de cubierta	Cordura®
Serie	SANDER
Sexo	Caballero
propiedad electrostática	EGB/ESD
Tipo de producto	Botas de seguridad