



Zapato abotinado negro/azul VD PRO 1500 ESD, S2 XB, Número de zapato EU: 40



Datos de pedido

Número de pedido	092532 40
GTIN	4044348506936
Clase de artículo	09C

Descripción

Ejecución:

Zapatos de seguridad de la serie **VARIO DYNAMICS® PRO**. Tecnología VARIO Multiflex® para un peso del zapato reducido.

- **Material exterior con microfibras muy ligeras.**
- **Forro funcional transpirable.**
- **Suela TPU Athletics ESD.**
- **Plantilla de cuero auténtico.**
- **Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.**
- **Protege contra descarga electrostática (ESD).**

Con **amortiguación del talón SECURA VARIO®**.

Zapato abotinado con construcción del zapato sin costuras. Lengüeta para el polvo, aplicaciones de la caña.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Nota:

Mercancía almacenada en los números de UE 39 – 46, disponible en los números de la UE 36 – 50.

propiedad electrostática: EGB/ESD

Clase de protección: S2

Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminio

Norma: Plantilla homologada según DGUV regla 191
Propiedad: Amortiguación Vario®

Descripción técnica

Color	negro / azul
Norma	Plantilla homologada según DGUV regla 191
Material cubierta protectora dedos del pie	Aluminio
Número de zapato UE	40
Clase de protección	S2
Material suela	TPU Athletic
Serie	VD PRO 1000 ESD
Propiedad	Amortiguación Vario®
Sexo	Caballero
propiedad electrostática	EGB/ESD
Tipo de producto	Zapato abotinado de seguridad