



Zapato abotinado negro/azul VD PRO 1500 ESD, S2 XB, Número de zapato EU: 41



Datos de pedido

Número de pedido	092532 41
GTIN	4044348506943
Clase de artículo	09C

Descripción

Ejecución:

Zapatos de seguridad de la serie **VARIO DYNAMICS® PRO**. Tecnología VARIO Multiflex® para un peso del zapato reducido.

- **Material exterior con microfibras muy ligeras.**
- **Forro funcional transpirable.**
- **Suela TPU Athletics ESD.**
- **Plantilla de cuero auténtico.**
- **Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.**
- **Protege contra descarga electrostática (ESD).**

Con **amortiguación del talón SECURA VARIO®**.

Zapato abotinado con construcción del zapato sin costuras. Lengüeta para el polvo, aplicaciones de la caña.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Nota:

Mercancía almacenada en los números de UE 39 – 46, disponible en los números de la UE 36 – 50.

propiedad electrostática: EGB/ESD

Clase de protección: S2

Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminio

Norma: Plantilla homologada según DGUV regla 191
Propiedad: Amortiguación Vario®

Descripción técnica

Número de zapato UE	41
Norma	Plantilla homologada según DGUV regla 191
Clase de protección	S2
Color	negro / azul
Material suela	TPU Athletic
Material cubierta protectora dedos del pie	Aluminio
Serie	VD PRO 1000 ESD
Propiedad	Amortiguación Vario®
Sexo	Caballero
propiedad electrostática	EGB/ESD
Tipo de producto	Zapato abotinado de seguridad