



STEITZ SECURA

## Bota con cordones gris/azul VX 769 Bau Perbunan, S3 XB, Número de zapato EU: 41



### Datos de pedido

Número de pedido	092802 41
GTIN	4044348485279
Clase de artículo	09C

### Descripción

#### Ejecución:

Zapatos de seguridad de cuero liso adaptable con ancha superficie de huella y **elevada resistencia a altas temperaturas** hasta aprox. 220 °C.

- **Lengüeta cerrada.**
- **Cómoda plantilla en toda la superficie ERGO-COOL con estructura de ventilación para un confort climático óptimo.**
- **Suela Perbunan VX.**
- **Muy buena resistencia a la abrasión y antideslizante.**
- **Elevada resistencia a los cortes y resistencia mecánica.**

Bota con cordones VX 769 azul Perbunan con material exterior de cuero liso adaptable, combinado con suave cuero nobuc.

- **Lengüeta cerrada.**
- **Reflectores de seguridad.**
- **Suela Perbunan VX, gris-azul.**
- **Protección punta reforzada.**
- **Suela de cuero auténtico.**
- **Plantilla confort ERGO-COOL®.**

#### Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

**Nota:**

Mercancía almacenada en los números de zapato UE 39 – 46. Se puede pedir en los números de zapato UE 38 – 48.

Clase de protección: S2

Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminio

Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela): Más de 200 °C °C

Norma: Plantilla homologada según DGUV regla 191

## Descripción técnica

Antideslizante	sí
Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela)	Más de 200 °C °C
Color	negro
Número de zapato UE	41
Clase de protección	S2
Norma	Plantilla homologada según DGUV regla 191
con material reflector (buena visibilidad)	sí
Material de cubierta	Cuero liso
Material suela	Perbunan VX
Resistente al corte	sí
Material cubierta protectora dedos del pie	Aluminio
Serie	VX 700
Sexo	Caballero
Tipo de producto	Botas de seguridad