



STEITZ SECURA

Bota de soldador antracita VX 7380 Perbunan ESD, S2 NB, Número de zapato UE: 47**Datos de pedido**

Número de pedido	092811 47
GTIN	4044348460498
Clase de artículo	09C

Descripción**Ejecución:**

Bota de fundidor y soldador VX 7380 para condiciones extremas. Sistema de goteras para la salida de líquidos calientes.

- **Lengüeta cerrada.**
- **Suela Perbunan VX ESD, antracita.**
- **Amortiguación del talón SECURA VARIO®.**
- **Suela intermedia de cuero legítimo.**
- **Plantilla cómoda ERGO-COOL®.**
- **Protege contra descarga electrostática (ESD).**

Norma:

EN ISO 20349:2010 SRC WG WRU FO HRO

Nota:

Otro modelo XB en el n.º 092812.

Mercancía almacenada en los números de zapato UE 39 – 46. Se puede pedir en los números de zapato UE 38 – 48.

Texto publicitario indicaciones:

Los zapatos de seguridad de Steitz Secura disponen de un sistema de varias amplitudes.

Aislamiento eléctrico: EGB/ESD

Clase de protección: S2

Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminio

Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela): Más de 200 °C °C

Norma: Plantilla homologada según DGUV regla 191

Descripción técnica

Material forro interior	Cuero auténtico
Color	negro
Número de zapato UE	47
Antideslizante	sí
Material cubierta protectora dedos del pie	Aluminio
Resistente al corte	sí
Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela)	Más de 200 °C °C
Norma	Plantilla homologada según DGUV regla 191
Material de cubierta	Cuero liso
Clase de protección	S2
Material suela	Perbunan VX
Serie	VX 7000
Sexo	Caballero
Aislamiento eléctrico	EGB/ESD
Tipo de producto	Botas de seguridad