



STEITZ SECURA

Zapato abotinado negro/violeta VITALITY PLUS 439 ESD, S2 NB, Número de zapato UE: 37



Datos de pedido

Número de pedido	092711 37
GTIN	4044348453803
Clase de artículo	09C

Descripción

Ejecución:

Zapato abotinado de seguridad para señora VITALITY PLUS con **amortiguación multizona SECURA VARIO Vitality®** y suela **STEITZ FLEX-ZONE®** con zona de flexión.

- **Material exterior funcional ultraligero con insertos textiles transpirables.**
- **Lengüeta cerrada.**
- **Reflectores de seguridad.**
- **Plantilla confort ERGO-SOFT ESD.**
- **Suela de cuero auténtico.**
- **Suela TPU-Dynamics, blanca.**
- **Protección contra descarga electrostática (ESD).**

Zapato abotinado con lengüeta cerrada y suela de cuero auténtico.

- **Cubierta protectora para los dedos de aluminio.**
- **Suela TPU-Dynamics.**
- **Estructura de la suela de peso reducido con la zona de la articulación entallada.**

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Nota:

Versión amplia XB en n.º 092712.

Mercancía almacenada en los números de zapato UE 36 – 41. Se puede pedir en los números de zapato UE 35 – 42.

Aislamiento eléctrico: EGB/ESD

Clase de protección: S2

Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminio
Norma: Plantilla homologada según DGUV regla 191

Descripción técnica

Clase de protección	S2
Material cubierta protectora dedos del pie	Aluminio
Material suela	TPU Dynamics
Antideslizante	sí
Color	negro/violeta
Norma	Plantilla homologada según DGUV regla 191
Número de zapato UE	37
Sexo	Caballero
Aislamiento eléctrico	EGB/ESD
Tipo de producto	Zapato abotinado de seguridad