



Tornillo de cáncamo SEB, Ø de rosca: M8



Datos de pedido

Número de pedido	086467 M8
GTIN	2050001857378
Clase de artículo	08Y

Descripción

Ejecución:

Tornillos de cáncamo de alta resistencia, con giro de 360°, pintados en rojo.

Nota:

SF 5:1 = factor de seguridad 5.

SF 4:1 = factor de seguridad 4.

Capacidad de carga WLL SF 5:1: 0,4 t

Capacidad de carga WLL SF 4:1: 0,5 t

Longitud de rosca L: 14 mm

Distancia entre agujeros x: 20 mm

Ø interior anillo A: 30 mm

Ø exterior anillo B: 34 mm

Descripción técnica

Ø exterior anillo B	34 mm
Ø collar apoyo C	60 mm
Ejecución	giratorio

Medida D	57 mm
Ø interior anillo A	30 mm
Capacidad de carga	0,3 t
Distancia entre agujeros x	20 mm
Anchura de llave hexágono interior S	6 mm
Capacidad de carga WLL SF 4:1	0,5 t
Capacidad de carga WLL SF 5:1	0,4 t
Longitud de rosca L	14 mm
Tipo de producto	Tornillo de cáncamo