



Zapato abotinado negro OFFICER 2 ESD, S2 NB, Número de zapato UE: 39



Datos de pedido

Número de pedido	092731 39
GTIN	4044348358450
Clase de artículo	09C

Descripción

Ejecución:

Zapato abotinado de seguridad para negocios OFFICER 2 con **amortiguación multizona SECURA VARIO Vitality®**.

- **Cuero liso adaptable.**
- **Forro blando de cuero legítimo.**
- **Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.**
- **Plantilla de cuero auténtico.**
- **Suela TPU LS Professional, antracita.**
- **Dotación ESD.**

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRB

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Nota:

Otro modelo XB en el n.º 092732.

Desde el almacén en las tallas UE 39 – 46, bajo pedido en las tallas UE 39 – 50.

Aislamiento eléctrico: EGB/ESD

Clase de protección: S2

Material cubierta protectora dedos del pie: Acero

Norma: Plantilla homologada según DGUV regla 191

Propiedad: Amortiguación Vario®

Descripción técnica

Hoja de datos

Antideslizante	sí
Norma	Plantilla homologada según DGUV regla 191
Material cubierta protectora dedos del pie	Acero
Material suela	TPU LS Professional
Color	negro
Número de zapato UE	39
Material forro interior	Cuero auténtico
Clase de protección	S2
Sexo	Caballero
Propiedad	Amortiguación Vario®
propiedad electrostática	EGB/ESD
Tipo de producto	Zapato abotinado