

**Tornillo de cáncamo SEB, Ø de rosca: M12****Datos de pedido**

Número de pedido	086467 M12
GTIN	2050001858153
Clase de artículo	08Y

Descripción**Ejecución:**

Tornillos de cáncamo de alta resistencia, con giro de 360°, pintados en rojo.

Nota:

SF 5:1 = factor de seguridad 5.

SF 4:1 = factor de seguridad 4.

Capacidad de carga WLL SF 5:1: 0,8 t

Capacidad de carga WLL SF 4:1: 0,9 t

Longitud de rosca L: 21 mm

Distancia entre agujeros x: 20 mm

Ø interior anillo A: 30 mm

Ø exterior anillo B: 34 mm

Descripción técnica

Ø interior anillo A	30 mm
Medida D	57 mm
Ejecución	giratorio

Ø exterior anillo B	34 mm
Capacidad de carga	1 t
Ø collar apoyo C	60 mm
Distancia entre agujeros x	20 mm
Anchura de llave hexágono interior S	6 mm
Capacidad de carga WLL SF 5:1	0,8 t
Capacidad de carga WLL SF 4:1	0,9 t
Longitud de rosca L	21 mm
Tipo de producto	Tornillo de cáncamo