

**Tornillo de cáncamo SEB, Ø de rosca: M16****Datos de pedido**

Número de pedido	086467 M16
GTIN	2050001857637
Clase de artículo	08Y

Descripción**Ejecución:**

Tornillos de cáncamo de alta resistencia, con giro de 360°, pintados en rojo.

Nota:

SF 5:1 = factor de seguridad 5.

SF 4:1 = factor de seguridad 4.

Capacidad de carga WLL SF 5:1: 1,4 t

Capacidad de carga WLL SF 4:1: 1,8 t

Longitud de rosca L: 27 mm

Distancia entre agujeros x: 35 mm

Ø interior anillo A: 38 mm

Ø exterior anillo B: 45 mm

Descripción técnica

Ø collar apoyo C	88 mm
Ø interior anillo A	38 mm
Medida D	80 mm

Ejecución	giratorio
Capacidad de carga	1,6 t
Ø exterior anillo B	45 mm
Distancia entre agujeros x	35 mm
Anchura de llave hexágono interior S	8 mm
Capacidad de carga WLL SF 5:1	1,4 t
Capacidad de carga WLL SF 4:1	1,8 t
Longitud de rosca L	27 mm
Tipo de producto	Tornillo de cáncamo