

**Tornillo de cáncamo SEB, Ø de rosca: M20****Datos de pedido**

Número de pedido	086467 M20
GTIN	2050001857767
Clase de artículo	08Y

**Descripción****Ejecución:**

Tornillos de cáncamo de alta resistencia, con giro de 360°, pintados en rojo.

**Nota:**

**SF 5:1 = factor de seguridad 5.**

**SF 4:1 = factor de seguridad 4.**

Capacidad de carga WLL SF 5:1: 2 t

Capacidad de carga WLL SF 4:1: 2,7 t

Longitud de rosca L: 30 mm

Distancia entre agujeros x: 35 mm

Ø interior anillo A: 38 mm

Ø exterior anillo B: 45 mm

**Descripción técnica**

Ø exterior anillo B	45 mm
Capacidad de carga	2,5 t
Ø interior anillo A	38 mm

Medida D	80 mm
Ejecución	giratorio
Ø collar apoyo C	88 mm
Distancia entre agujeros x	35 mm
Anchura de llave hexágono interior S	8 mm
Capacidad de carga WLL SF 5:1	2 t
Capacidad de carga WLL SF 4:1	2,7 t
Longitud de rosca L	30 mm
Tipo de producto	Tornillo de cáncamo