

**Tornillo de cáncamo SEB, Ø de rosca: M24****Datos de pedido**

Número de pedido	086467 M24
GTIN	2050001857897
Clase de artículo	08Y

Descripción**Ejecución:**

Tornillos de cáncamo de alta resistencia, con giro de 360°, pintados en rojo.

Nota:

SF 5:1 = factor de seguridad 5.

SF 4:1 = factor de seguridad 4.

Capacidad de carga WLL SF 5:1: 3,2 t

Capacidad de carga WLL SF 4:1: 3,8 t

Longitud de rosca L: 36 mm

Distancia entre agujeros x: 35 mm

Ø interior anillo A: 38 mm

Ø exterior anillo B: 45 mm

Descripción técnica

Ø exterior anillo B	45 mm
Capacidad de carga	4 t
Ejecución	giratorio

Ø collar apoyo C	88 mm
Medida D	80 mm
Ø interior anillo A	38 mm
Distancia entre agujeros x	35 mm
Anchura de llave hexágono interior S	14 mm
Capacidad de carga WLL SF 4:1	3,8 t
Capacidad de carga WLL SF 5:1	3,2 t
Longitud de rosca L	36 mm
Tipo de producto	Tornillo de cáncamo