

**Tornillo de cáncamo SEB, Ø de rosca: M30****Datos de pedido**

Número de pedido	086467 M30
GTIN	2050001858412
Clase de artículo	08Y

**Descripción****Ejecución:**

Tornillos de cáncamo de alta resistencia, con giro de 360°, pintados en rojo.

**Nota:**

**SF 5:1 = factor de seguridad 5.**

**SF 4:1 = factor de seguridad 4.**

Capacidad de carga WLL SF 5:1: 5,5 t

Capacidad de carga WLL SF 4:1: 6,3 t

Longitud de rosca L: 45 mm

Distancia entre agujeros x: 50 mm

Ø interior anillo A: 58 mm

Ø exterior anillo B: 70 mm

**Descripción técnica**

Ø collar apoyo C	115 mm
Ejecución	giratorio
Medida D	106 mm

Ø exterior anillo B	70 mm
Capacidad de carga	6,3 t
Ø interior anillo A	58 mm
Distancia entre agujeros x	50 mm
Anchura de llave hexágono interior S	14 mm
Capacidad de carga WLL SF 5:1	5,5 t
Capacidad de carga WLL SF 4:1	6,3 t
Longitud de rosca L	45 mm
Tipo de producto	Tornillo de cáncamo