



Zapato abotinado negro OFFICER 2 ESD, S2 XB, Número de zapato EU: 42



Datos de pedido

Número de pedido	092732 42
GTIN	4044348358573
Clase de artículo	09C

Descripción

Ejecución:

Zapato abotinado de seguridad OFFICER 2 con **amortiguación multizona SECURA VARIO Vitality®**.

- **Cuero liso adaptable.**
- **Forro blando de cuero auténtico.**
- **Plantilla confort ERGO-SOFT ESD.**
- **Suela de cuero auténtico.**
- **Suela TPU LS Professional, antracita.**
- **Protección contra la descarga electrostática (ESD).**

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRB

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Nota:

Desde el almacén en las tallas UE 39 – 46, bajo pedido en las tallas UE 39 – 50.

propiedad electrostática: EGB/ESD

Clase de protección: S2

Material cubierta protectora dedos del pie: Acero

Norma: Plantilla homologada según DGUV regla 191

Propiedad: Amortiguación Vario®

Descripción técnica

Material suela	TPU LS Professional
Material forro interior	Cuero auténtico
Número de zapato UE	42
Clase de protección	S2
Color	negro
Norma	Plantilla homologada según DGUV regla 191
Material cubierta protectora dedos del pie	Acero
Sexo	Caballero
Propiedad	Amortiguación Vario®
propiedad electrostática	EGB/ESD
Tipo de producto	Zapato abotinado