

**Cáncamo giratorio soldable, Capacidad de carga WLL SF 4:1: 1,12t****Datos de pedido**

Número de pedido	086484 1,12
GTIN	2050001858283
Clase de artículo	08Y

Descripción**Ejecución:**

Cáncamo giratorio soldable con estribo de soldadura, giratorio 180°, pintado en rojo, **factor de seguridad 4.**

Nota:

SF 4:1 = factor de seguridad 4.

Descripción técnica

Capacidad de carga	1,12 t
Anchura ojal B	40 mm
Ø perno D	13 mm
Medida F	41 mm
Longitud L	37 mm
Medida C	31 mm
Medida E	72 mm

Ejecución	soldable
Tipo de producto	Cáncamo giratorio