



## Cáncamo giratorio soldable, Capacidad de carga WLL SF 4:1: 2t



### Datos de pedido

Número de pedido	086484 2
GTIN	2050001858023
Clase de artículo	08Y

### Descripción

#### Ejecución:

Cáncamo giratorio soldable con estribo de soldadura, giratorio 180°, pintado en rojo, **factor de seguridad 4.**

#### Nota:

**SF 4:1 = factor de seguridad 4.**

### Descripción técnica

Capacidad de carga	2 t
Ø perno D	14 mm
Anchura ojal B	42 mm
Medida F	49 mm
Longitud L	40 mm
Medida C	33 mm
Medida E	82 mm

Ejecución	soldable
Tipo de producto	Cáncamo giratorio