



## Cáncamo giratorio soldable, Capacidad de carga WLL SF 4:1: 3,15t



### Datos de pedido

Número de pedido	086484 3,15
GTIN	2050001857248
Clase de artículo	08Y

### Descripción

#### Ejecución:

Cáncamo giratorio soldable con estribo de soldadura, giratorio 180°, pintado en rojo, **factor de seguridad 4.**

#### Nota:

**SF 4:1 = factor de seguridad 4.**

### Descripción técnica

Capacidad de carga	3,15 t
Ø perno D	17 mm
Anchura ojal B	45 mm
Medida F	49 mm
Longitud L	44 mm
Medida C	37 mm
Medida E	86 mm

Ejecución	soldable
Tipo de producto	Cáncamo giratorio