



Cáncamo giratorio soldable, Capacidad de carga WLL SF 4:1: 5,3t



Datos de pedido

Número de pedido	086484 5,3
GTIN	2050001857118
Clase de artículo	08Y

Descripción

Ejecución:

Cáncamo giratorio soldable con estribo de soldadura, giratorio 180°, pintado en rojo, **factor de seguridad 4.**

Nota:

SF 4:1 = factor de seguridad 4.

Descripción técnica

Anchura ojal B	55 mm
Capacidad de carga	5,3 t
Ø perno D	21 mm
Medida F	57 mm
Longitud L	51 mm
Medida C	47 mm
Medida E	104 mm

Ejecución	soldable
Tipo de producto	Cáncamo giratorio