



Muela abrasiva de tejido con Cierre por adherencia (CER), Ø 115 mm, Tamaño de grano: 120



Datos de pedido

Número de pedido	567510 120
GTIN	4018875194379
Clase de artículo	56V

Descripción

Ejecución:

La **cara posterior de la muela abrasiva está forrada con terciopelo de bucles** y es autoadhesiva en combinación con **platos lijadores con cierre por adherencia**, p. ej. n.º **567760**. Para cambiar el disco de forma rápida.

Muelas abrasivas con cierre por adherencia XK870K con robusto **tejido de poliéster**. El **grano de cerámica autoafilante** con capa adicional activa de rectificado (**TOP Size**) proporciona un rectificado agresivo y frío.

Aplicación:

En **lijadoras angulares** o excéntricas con plato lijador con Cierre por adherencia (no es posible la aspiración del polvo). Velocidad de trabajo máxima **40 m/s**.

Para el mecanizado de todos los aceros, especialmente adecuada para materiales de difícil mecanizado como **acero fino, aleaciones de níquel, cromo, titanio**.

Nota:

Encontrará el bloque de rectificación manual para muelas abrasivas con adherencia en el n.º 567857 tam. 125 y tam.150. Encontrará muelas abrasivas con adherencia en los n.º 566902 – 566950. Encontrará el sistema de rectificado pequeño con Ø 50 mm y Ø 75 mm en el n.º 554005 y sig.

Descripción técnica

Ø de muela	115 mm
Tamaño de grano	120
Medio abrasivo	Grano de cerámica (CER)
Símbolo de medio abrasivo	Cerámica
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	Ø 115 mm
Velocidad circunf. máxima	40 m/s
Tipo de producto	Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado con restricciones		
Barnices	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		

Accesorios

Plato lijador con Cierre por adherencia,M14 Ø exterior 115 mm

567760 115

Plata para pulir con Cierre por adherencia,M14 Ø exterior 115 mm

567762 115