

 steinel**Sopladores de aire caliente, Tipo: 351403****Datos de pedido**

Número de pedido	078321 351403
GTIN	4007841351403
Clase de artículo	07E

Descripción**Ejecución:**

Soplador de aire caliente regulado electrónicamente HG 2120 E, ajuste del caudal de aire de 150 a 500 l/min en 3 niveles.

Temperatura ajustable en continuo de 80 a 630 °C

Aplicación:

Para soldadura y deformación de plásticos, contracción, decapado de pintura, soldeo, secado, descongelado.

Descripción técnica

Caudal de aire nivel 3	500 l/min
Consumo de potencia	2200 W
Caudal de aire nivel 1	150 l/min
Temperatura del aire	80 - 630 °C
Caudal de aire nivel 2	300 l/min
Quality Dress	HG 2120E

Peso	850 g
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Soplador aire caliente

Accesorios

Escáner de temperatura HL Scan Tipo 014919	078326 014919
Escáner de temperatura HG Scan Pro Tipo 007553	078325 007553
Surtido de accesorios aire caliente 12 piezas Tipo 075569	078329 075569
Escáner de temperatura HG Scan Pro Tipo 007690	078325 007690