



Caja dinamométrica digital, Capacidad de medición: 0-80 kN



Datos de pedido

Número de pedido	479130 0-80
GTIN	2050001858856
Clase de artículo	47F

Descripción

Ejecución:

Transductor hidráulico con manómetro digital. Gracias a su constitución mecánica resistente y sencilla resulta ideal para condiciones de servicio difíciles. Carcasa y émbolo del transductor de acero fino. Pantalla de 4 1/2 dígitos con **posibilidad de giro de 300°** con iluminación de fondo para indicación directa del valor de la fuerza.

El indicador gráfico adicional con función de indicador de seguimiento muestra la tendencia de la carga nominal momentánea. La memoria mín./máx. y la función de tara se pueden cargar independientemente del indicador principal.

3 roscas de fijación M5 en fondo de la carcasa.

Ventaja:

Si se usa según lo prescrito está cubierto por una garantía de estanqueidad de 5 años.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluye unidad indicadora, 2 pilas n.º 081561 tam. LR6, certificado de calibración y maletín de transporte.

Embalaje: caja estable

Clase de protección IP: IP 65

Incremento numérico: 0,1 kN

Límite de error: $\pm 0,5$ del valor final de la gama de medición ± 1 dígito %

Ø pistón: 100 mm

Altura de transductor: 41 mm

Ø de transductor: 138 mm

Temperaturas de funcionamiento: -10 - 50 °C

Descripción técnica

Incremento numérico	0,1 kN
Temperaturas de funcionamiento	-10 - 50 °C
Ø de transductor	138 mm
Altura de transductor	41 mm
Superficie del émbolo	80 cm ²
Capacidad de medición	0,1 kN
Límite de error	±0,5 del valor final de la gama de medición ±1 dígito %
Ø pistón	100 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081561 LR6
Cantidad de pilas contenidas	2
Clase de protección IP	IP 65
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Pantalla giratoria	300 grados
Técnica de medición	digital
Certificado de prueba	Certificado de prueba del fabricante
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Caja dinamométrica

Accesorios

Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR6	081556 LR6
Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR6	081561 LR6