

Alicate regulable con accionamiento rápido de palanca, para zurdos, Longitud total: 260 mm



Datos de pedido

Número de pedido	706350 260
GTIN	4000896191291
Clase de artículo	76B

Descripción

Ejecución:

Con inserto de cambio rápido. Ajuste sin sujeción por el contorno, posibilidad de accionamiento monomanual. Dentado de boca templado adicionalmente de forma inductiva para elevada durabilidad y dientes desplazados contra el sentido de giro para una mayor sujeción. Enclavamiento exacto gracias a un dentado desplazado cortado con láser. Mangos con recubrimiento por inmersión.

Para zurdos.

Norma:

DIN ISO 8976

Material:

Acero al cromo-vanadio, forjado en estampa. Abertura de sujeción para hexágono: 50 mm Abertura de sujeción para tubos: 2 pul

Descripción técnica

Abertura de sujeción para tubos	2 pul
Abertura de sujeción para hexágono	50 mm
Mango	recubierto por inmersión
Norma	DIN ISO 8976
Versión mordaza	templado por inducción



Material	Acero al cromo vanadio, forjado en estampa
exento de chispas	no
Tipo de producto	Llave para tubos y alicate regulables