



Carraca conmutable, 1/4 pulgada, Tipo:



Datos de pedido

Número de pedido	632060
GTIN	4000896038558
Clase de artículo	630

Descripción

Ejecución:

La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.

Con palanca de inversión para giro a la derecha y a la izquierda.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Idóneo para :

Insertos accionados a mano.

Cuadrado de accionamiento: 1/4 pul

Longitud total: 115 mm

Número de dientes: 20

Descripción técnica

Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Longitud total	115 mm
Número de dientes	20
Ángulo de trabajo	18 grados
Material	Acero al cromo-vanadio
con cabezal articulado	no
con cabezal basculante	no

con expulsor	no
con función de martillo	no
con QuickRelease	no
Botón de carraca que se puede soltar del mango	no
Mango giratorio	no
Perforación de asiento en el extremo del mango	no