



Carraca conmutable, 1/4 pulgada, acodada 15°



Datos de pedido

Número de pedido	632065
GTIN	4000896195718
Clase de artículo	630

Descripción

Ejecución:

La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.

Con palanca de inversión para giro a la derecha y a la izquierda.

Resistente carraca de acero macizo de forma corta y delgada. Especialmente adecuado para el uso en espacios reducidos. Con soporte para los dedos ergonómico en el extremo del mango. En ángulo de 15°.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Idóneo para :

Insertos accionados a mano.

Cuadrado de accionamiento: 1/4 pul

Número de dientes: 20

Descripción técnica

Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Longitud total	89 mm
Número de dientes	20
Ángulo de trabajo	18 grados
Material	Acero al cromo-vanadio
con cabezal articulado	no

con cabezal basculante	no
con función de martillo	no
con QuickRelease	no
Botón de carraca que se puede soltar del mango	no
Mango giratorio	no
Tipo de producto	Carraca

Accesorios

Juego de repuestos de la rueda de carraca	863S/7
Juego de repuestos de la rueda de carraca	863P/7N
Juego de repuestos de la palanca de inversión	863P/6