



## Carraca conmutable, 3/8 pulgada, Tipo:



### Datos de pedido

Número de pedido	635060
GTIN	4000896042203
Clase de artículo	630

### Descripción

#### Ejecución:

Con palanca de inversión para giro a la derecha y a la izquierda.

#### Norma:

##### DIN 3122-D 10

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

#### Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

#### Idóneo para :

Insertos accionados a mano.

Cuadrado de accionamiento: 3/8 pul

Longitud total: 200 mm

Número de dientes: 30

### Descripción técnica

Cuadrado de accionamiento	3/8 pul
Longitud total	200 mm
Número de dientes	30