




Bloque de sujeción de imán permanente, paso polar fino, Tipo: MH202



Datos de pedido

Número de pedido	380815 MH202
GTIN	2050001854278
Clase de artículo	33S

Descripción

Ejecución:

Tres superficies de apriete magnéticas.

Aplicación:

Para el perfilado y mecanizado de piezas de trabajo pequeñas como punzones, etc.

Nota:

Imán permanente, no conmutable.

Descripción técnica

Peso	1,7 kg
Capacidad de desgaste de la placa polar	14 mm
Desviación máxima del ángulo	5 grados
Fuerza de retención nominal	80 N/cm ²
Paso polar	4 mm
Anchura B	50 mm
Altura del campo magnético	6 mm
Tipo	MH202
Altura total C	50 mm
Longitud A	100 mm

Tipo de producto

Placa magnética de sujeción