




Bloque de sujeción de imán permanente, paso polar fino, Tipo: MH203



Datos de pedido

Número de pedido	380815 MH203
GTIN	2050001854261
Clase de artículo	33S

Descripción

Ejecución:

Dos superficies de apriete magnéticas.

Aplicación:

Para el perfilado y mecanizado de piezas de trabajo pequeñas como punzones, etc.

Nota:

Imán permanente, no conmutable.

Descripción técnica

Desviación máxima del ángulo	5 grados
Altura del campo magnético	6 mm
Fuerza de retención nominal	80 N/cm ²
Anchura B	25 mm
Tipo	MH203
Peso	0,5 kg
Capacidad de desgaste de la placa polar	6 mm
Paso polar	4 mm
Altura total C	25 mm
Longitud A	100 mm

Tipo de producto

Placa magnética de sujeción