




Bloque de sujeción de imán permanente, paso polar fino, Tipo: MH203S



Datos de pedido

Número de pedido	380815 MH203S
GTIN	2050001922281
Clase de artículo	33S

Descripción

Ejecución:

Dos superficies de apriete magnéticas.

Fuerza de adhesión extremadamente elevada gracias a imanes SmCo_5 para materiales difícilmente maquinables.

Aplicación:

Para el perfilado y mecanizado de piezas de trabajo pequeñas como punzones, etc.

Nota:

Imán permanente, no conmutable.

Descripción técnica

Anchura B	25 mm
Altura del campo magnético	6 mm
Capacidad de desgaste de la placa polar	6 mm
Desviación máxima del ángulo	5 grados
Paso polar	4 mm
Tipo	MH203S
Peso	0,5 kg
Fuerza de retención nominal	180 N/cm ²
Altura total C	25 mm

Longitud A	100 mm
Tipo de producto	Placa magnética de sujeción