

**Garant**
**Terraaja, G: W1.1/8**


## Datos de pedido

Número de pedido	141550 W1.1/8
GTIN	4062406189525
Clase de artículo	11K

## Descripción

### Ejecución:

Forma cerrada, previamente hendida; **corte inicial helicoidal por los dos lados** para un corte inicial fácil y evacuación limpia de viruta en sentido del corte. **Corte inicial de 1 3 / 4 pasos.**

### Aplicación:

**Para rosca Whitworth** según norma BSW BS84 en el campo de tolerancia medio.

## Descripción técnica

Ø de rosca	28,76 mm
Sentido del corte	derecha
Clase de tolerancia	medio
Tamaño de rosca	W1.1/8
Pasos por pulgada	7
Ø exterior	65 mm
Altura	25 mm

Tipo de rosca	BSW
Ángulo de flanco	55 grados
Material de corte	HSS
Norma	EN 22568
Tipo de producto	Terraja

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Aceite	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		