

HOLEX®
Minicinta abrasiva Ø 90 × 100 mm, Comparación de granulado: 100

Datos de pedido

Número de pedido	568563 100
GTIN	4045197782205
Clase de artículo	52M

Descripción
Ejecución:

Minicintas **Ø 90 × 100 mm** (289 × 100 mm).

Minicintas abrasivas de material no tejido para alisado, satinado y acabado.

Con base de capa para el apoyo fácil en todos los cilindros.

Aplicación:

En satinadoras y rectificadoras de superficies planas con cilindros de apoyo n.º 568570 / 568575 (Ø de perforación de 19 mm). Número de revoluciones máximo 5000 rpm.

Ejecución: A crs

Color: marrón

Descripción técnica

Anchura cinta abrasiva	100 mm
Ejecución	A crs
Ø cinta abrasiva	90 mm
Comparación de granulado	100
Color	marrón

Accesorios

Cilindro de apoyo Ø 90 × 100 mm Tipo SOFT	568580 SOFT
Cilindro de apoyo Ø 90 × 100 mm Tipo HARD	568580 HARD
Cilindro de apoyo Ø 90 × 100 mm Tipo AIR	568580 AIR