

3M Scotch-Brite™

Bristle-Brush tipo C Ø 50 mm Ø mango 6 mm, BB-ZS, Tamaño de grano: 120**Datos de pedido**

Número de pedido	573547 120
GTIN	54046719316330
Clase de artículo	53M

Descripción**Ejecución:**

Los cepillos especiales encapsulados Bristle son cuerpos abrasivos homogéneos con una mezcla de grano cerámico de conformación precisa y óxido de aluminio que ofrecen **una vida útil excepcional. Extraflexibles y adaptables.**

El Bristle-Brush **radial** consta de segmentos separados (aprox. 1,6 mm de ancho).

Mandrino de sujeción (**Ø de mango 6 mm**) colado con segmentos.

Con cerdas curvadas (tipo C) para el **mecanizado de superficies perfiladas.**

Aplicación:

Tener en cuenta el sentido de giro.

Empleo en amoladoras rectas o ejes flexibles sin otros accesorios.

Apto en prácticamente todos los materiales con la máxima seguridad de trabajo posible.

Eliminación de restos de óxido, cola, color, arañazos y rebabas mínimos. Para trabajos de alisado, acabado, pulido, limpieza y desbarbado.

Descripción técnica

Velocidad de giro máxima	15000 min ⁻¹
Anchura del cepillo	10 mm

Color	blanco
Ø del cepillo D ₁	50 mm
Tamaño de grano	120
Ø de mango D _s	6 mm
Símbolo de medio abrasivo	Cerámica
Atributo del nombre de producto	BB-ZS
Quality Dress	BB-ZS
Tipo de producto	Cepillo circular