

uvex**Par de guantes uvex phynomic pro, Talla de guante: 8**

Datos de pedido

Número de pedido	094295 8
GTIN	4048612045213
Clase de artículo	04W

Descripción

Ejecución:

phynomic pro. Guante sensible, resistente a la suciedad e hidrófugo, con recubrimiento de nitrilo de 3/4. El material de base es una mezcla de poliamida/elastán/bambú que asegura una gran comodidad de uso y una buena absorción de humedad. Buena sujeción en seco y en mojado.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Talla de guante	8
Serie	uvex phynomic
Categoría de protección	Categoría II
Tipo de guante	Guantes multiuso
EN 388	2121X

Material de base	Poliamida, elastán, bambú
Recubrimiento	Nitril
Variante de recubrimiento	Recubrimiento 3/4
Intervalo de aplicación	Universal
Intervalo de aplicación	Precisión
Color	negro / azul
Peso	52 g
Aplicación	reutilizable
Tipo de producto	Guantes multiuso