

uvex**Par de guantes uvex phynomic pro, Talla de guante: 10**

Datos de pedido

Número de pedido	094295 10
GTIN	4048612045237
Clase de artículo	04W

Descripción

Ejecución:

phynomic pro. Guante sensible, resistente a la suciedad e hidrófugo, con recubrimiento de nitrilo de 3/4. El material de base es una mezcla de poliamida/elastán/bambú que asegura una gran comodidad de uso y una buena absorción de humedad. Buena sujeción en seco y en mojado.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Talla de guante	10
Serie	uvex phynomic
Tipo de guante	Guantes multiuso
Categoría de protección	Categoría II
EN 388	2121X

Material de base	Poliamida, elastán, bambú
Recubrimiento	Nitril
Variante de recubrimiento	Recubrimiento 3/4
Intervalo de aplicación	Universal
Intervalo de aplicación	Precisión
Color	negro / azul
Peso	52 g
Aplicación	reutilizable
Tipo de producto	Guantes multiuso